


# Схема сборки секции стеллажа серии СТ

Внимание! Конструкция стеллажа позволяет собирать неограниченное количество секций в ленту. Для монтажа последующей секции используются две стойки предыдущей секции.



Наименование комплектующих	Поз	Параметры	Колич на секцию	Примечание
Стойка	1	Л.мм:0,5/1/1,5/1,8/2/2,2/2,3/2,5	4	Высота указывается в Заказе
Полка длиной 0,7м/1м	2	Ширина В,м: 0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/0,8	N	Кол-во и размеры указываются в Заказе
Подпятник	3		4	Пластик
Уголок жесткости	4	Г-образная плоская пластина с тремя отверстиями под крепеж	16	Металлический
Крепеж	5	-Болт М6х16.	8(N+2)	Без учета крепежа на ограничители и стенки
	6	-Гайка М6	8(N+2)	
	7	-Шайба 6	8(N+2)	